


**PRESSOSTATO**

PRESSURE SWITCH  
DRUCKWÄCHTER  
PRESSOSTAT  
PRESOSTATO

(IL CONTATTO CHIUDE IN DIMINUZIONE)  
(CONTACT CLOSSES WHEN DECREASING)  
(DER KONTAKT SCHLIEßT BEI ABNAHME)  
(LE CONTACT FERME EN DECCROISSANCE)  
(EL CONTACTO SE CIERRAAL DISMINUIR)

**TIPO PA-102/00**

TYPE PA-102/00  
MODEL PA-102/00  
TYPE PA-102/00  
TIPO PA-102/00



<p><b>DATI TECNICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressione d'intervento (il contatto chiude in diminuzione) 2 ÷ 5 bar</li> <li>- Pressione massima consentita 7 bar</li> <li>- Carico massimo sul conduttore viola 1 A</li> <li>- Peso 520 g</li> </ul>	<p><b>ACCESSORI A CORREDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS codice 19.02.33</li> <li>- Riduzione F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41</li> <li>- Connettore cilindrico Ø4/1p.m+f 80.43.00</li> <li>- Coperchio pressostato 49.32.69</li> </ul>	<p><b>DATI PER L'ORDINAZIONE</b></p> <p><b>TIPO</b> PA-102/00</p>
	<p><b>ACCESSORI A RICHIESTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubetto e supporto 91.01.01</li> </ul>	<p><b>CODICE</b> 50.02.31</p>
<p><b>TECHNICAL DATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervention pressure (contact closes when decreasing) 2 ÷ 5 bar</li> <li>- Maximum permitted pressure 7 bar</li> <li>- Maximum load on purple conductor 1 A</li> <li>- Weight 520 g</li> </ul>	<p><b>ACCESSORIES KIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 19.02.33</li> <li>- Gear down F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41</li> <li>- Cylindrical connector Ø4/1p.m+f 80.43.00</li> <li>- Cover pressure switch 49.32.69</li> </ul> <p><b>ACCESSORIES SUPPLIED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Small tube and carrier 91.01.01</li> </ul>	<p><b>DATA FOR ORDER</b></p> <p><b>TYPE</b> PA-102/00</p>
	<p><b>CODE</b> 50.02.31</p>	
<p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansprechdruck (Der Kontakt schließt bei Abnahme) 2 ÷ 5 bar</li> <li>- Max. zulässiger Druck 7 bar</li> <li>- Höchstlast auf violetter Leitung 1 A</li> <li>- Gewicht 520 g</li> </ul>	<p><b>ZUBEHÖRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS Kodex 19.02.33</li> <li>- Adapter F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41</li> <li>- Zylinderförmiger Verbinder Ø4/1p.m+f 80.43.00</li> <li>- Druckwächter Deckel 49.32.69</li> </ul> <p><b>ZUBEHÖRAUF ANFRAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauch und halterung 91.01.01</li> </ul>	<p><b>BESTELLNUMMERN</b></p> <p><b>MODEL</b> PA-102/00</p>
	<p><b>KODEX</b> 50.02.31</p>	
<p><b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pression d'intervention (le contact ferme en diminution) 2 ÷ 5 barr</li> <li>- Pression maximale prévue 7 bar</li> <li>- Charge maximale sur le conducteur violet 1 A</li> <li>- Poids 520 g</li> </ul>	<p><b>ACCESSORIOS EN DOTACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 19.02.33</li> <li>- Réduction F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41</li> <li>- Conecteur cylindrique Ø4/1p.m+f 80.43.00</li> <li>- Couvercle pressostat 49.32.69</li> </ul> <p><b>ACCESOIRES SUR DEMANDE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyan et support 91.01.01</li> </ul>	<p><b>DONNES POUR LA COMMANDE</b></p> <p><b>TYPE</b> PA-102/00</p>
	<p><b>CODE</b> 50.02.31</p>	
<p><b>DATOS TÉCNICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión de intervención (el contacto se cierra al disminuir) 2 ÷ 5 bar</li> <li>- Presión máxima admitida 7 bar</li> <li>- Carga máxima en el conductor morado 1 A</li> <li>- Peso 520 g</li> </ul>	<p><b>ACCESORIOS DE SERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS código 19.02.33</li> <li>- Reducción F1/4"GAS-M3/8"GAS 19.02.41</li> <li>- Conector cilindrico Ø4/1p.m+f 80.43.00</li> <li>- Tapa presostato 49.32.69</li> </ul> <p><b>ACCESORIOS A PEDIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tobito y soporte 91.01.01</li> </ul>	<p><b>DATOS PARA EL PEDIDO</b></p> <p><b>TIPO</b> PA-102/00</p>
	<p><b>CÓDE</b> 50.02.31</p>	